

## CC-M 43/70 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | MetalliCard, Apparatmärkning, 43 x 70 mm, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1500220000</a>                       |
| Typ        | CC-M 43/70 ST                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118308686                                    |
| Förp.      | 80 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.5 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.0197 inch |
| Höjd      | 43 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.6929 inch |
| Bredd     | 70 mm   | Byggbredd (tum) | 2.7559 inch |
| Nettovikt | 10.15 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...130 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Utförande                              | jackbar  |             |
| Bredd                                  | 70 mm  |             |
| Temperaturområde för användning max.   | 130 °C   |             |
| Temperaturområde för användning min.   | -55 °C   |             |
| Färgkod                                | Silver   |             |
| Grundläggande material                 | Mikroetsat rostfritt stål 1.4301 (ST), Rostfritt stål 1.4301 |             |
| Skrivna tecken                         | utan   |             |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform   | MetalliCard |
| Teckenfältets storlek                  | 41.3 x 68.3 mm   |             |
| Rekommenderade tillverkare             | Energi, Process  |             |
| anpassad skrivare                      |  |             |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MetalliCard = Device markers                               |             |
| Temperaturområde för användning        | -55...130 °C   |             |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Exempel på användning**



## CC-M 43/70 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Kompletterande produkter



### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DKB CC 43/70               | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1500340000</a> | MetalliCard, Tejpremsa, 43 x 70 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4050118309041              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | INLAY CC-M 43/70           | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1500300000</a> |   |
| GTIN (EAN) | 4050118309027              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | PRIMER CC-M                | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2068020000</a> |   |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |