



Allmänna beställningsdata

Utförande	MetalliCard, Tejprensa, 43 x 70 mm, transparent
Art.nr.	1500340000
Typ	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
Förp.	100 items

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.01 mm	Byggdjup (tum)	0.0004 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	0.01 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...160 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	modifierat akrylat	
Utförande	självhäftande	
Bredd	70 mm	
Temperaturområde för användning max.	160 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	transparent	
Grundläggande material	Polyesterfilm	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process	
anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Temperaturområde för användning	-40...160 °C	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Exempel på användning

