



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Battery
Art.nr.	1500840000
Typ	AKKU EPG
GTIN (EAN)	4050118309454
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-06-25T00:00:00+02:00

AKKU EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	115 mm	Byggdjup (tum)	4.5275 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	484 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteri till EPG-verktyg
--------------------	--------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		