


ES EPG 45 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, 6mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1500850000
Typ	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	150 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

Crimpbredd	7 mm	Koppar crimparea	6
Crimpbredd i mm	7		

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	10	Ledararea min. AWG	10
Crimp-område, max.	6 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelskoarea	nominell 6 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M4/-6 90	Utförande
Art.nr.	1497220000	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496120000	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496130000	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496140000	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M10/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496150000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496170000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Förp.	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Utförande
Art.nr.	1494720000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304190	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1497840000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1497850000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1497860000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Förp.	100 ST	
Typ	VPN/-6	Utförande
Art.nr.	1498610000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307931	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1497150000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1497170000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1497180000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1497190000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Utförande
Art.nr.	1497200000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Utförande
Art.nr.	1497210000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Förp.	100 ST	