

ES EPG 45 WM 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	95mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1500890000
Typ	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	136 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm	Koppar crimparea	95
Crimpbredd i mm	5		

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	3/0	Ledararea min. AWG	3/0
Crimp-område, max.	95 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	95 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

95 mm²



95 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494430000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494890000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494900000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494910000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496080000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496090000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496100000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Utförande
Art.nr.	1494670000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496110000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496340000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496350000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496370000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496380000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M8/-95	Utförande
Art.nr.	1498180000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Utförande
Art.nr.	1498190000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Utförande
Art.nr.	1498210000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Utförande
Art.nr.	1498520000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M16/-95	Utförande
Art.nr.	1498220000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Utförande
Art.nr.	1498230000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Förp.	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497690000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497710000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497720000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497730000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Förp.	25 ST	
Typ	VPN/-95	Utförande
Art.nr.	1498680000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307917	
Förp.	50 ST	
Typ	VPLN/-95	Utförande
Art.nr.	1492950000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302622	
Förp.	50 ST	
Typ	KRN-M6/-95	Utförande
Art.nr.	1495820000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Utförande
Art.nr.	1495600000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Utförande
Art.nr.	1495610000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Utförande
Art.nr.	1495620000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Utförande
Art.nr.	1495780000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M16/-95	Utförande
Art.nr.	1495630000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Utförande
Art.nr.	1495640000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Förp.	25 ST	