

**ES EPG 45 WM 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	95mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Art.nr.	<a href="#">1500890000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Förp.	1 items

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	136 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Crimpingsatser

Crimpbredd	5 mm	Koppar crimparea	95
Crimpbredd i mm	5		

### Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	3/0	Ledararea min. AWG	3/0
Crimp-område, max.	95 mm <sup>2</sup>		

### verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	95 mm <sup>2</sup>	

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>95 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-95 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494430000</a>	Flatstiftsanslutningar, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494900000</a>	Flatstiftsanslutningar, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494910000</a>	Flatstiftsanslutningar, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Förp.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

Typ	KWN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496080000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496090000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496100000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494670000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496110000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496340000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496350000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496370000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496380000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M8/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498180000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498190000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498210000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498520000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Förp.	50 ST	

## ES EPG 45 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KP-M16/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498220000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498230000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Förp.	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497690000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497710000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497720000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497730000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Förp.	25 ST	
Typ	VPN/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498680000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307917	
Förp.	50 ST	
Typ	VPLN/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492950000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302622	
Förp.	50 ST	
Typ	KRN-M6/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495820000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495600000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495610000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495620000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495780000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Förp.	25 ST	

**ES EPG 45 WM 95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör**

Typ	KRN-M16/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495630000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495640000</a>	Flatstiftsanslutningar,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Förp.	25 ST	