

ES EPG 45 WM 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	120mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1500900000
Typ	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	135 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm	Koppar crimparea	120
Crimpbredd i mm	5		

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	4/0	Ledararea min. AWG	4/0
Crimp-område, max.	120 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	120 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

120 mm²

120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494410000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494420000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494920000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494930000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Förp.	10 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494680000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494450000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494470000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494480000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496390000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496400000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496410000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496420000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Utförande
Art.nr.	1498480000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Utförande
Art.nr.	1498240000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Utförande
Art.nr.	1498250000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Utförande
Art.nr.	1498490000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-120	Utförande
Art.nr.	1498270000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M20/-120	Utförande
Art.nr.	1498280000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Förp.	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497750000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497760000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Utförande
Art.nr.	1497770000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497780000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Förp.	25 ST	
Typ	VPN/-120	Utförande
Art.nr.	1498690000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118307795	
Förp.	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Utförande
Art.nr.	1492960000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302936	
Förp.	50 ST	
Typ	KRN-M8/-120	Utförande
Art.nr.	1495790000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Utförande
Art.nr.	1495650000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Utförande
Art.nr.	1495670000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Utförande
Art.nr.	1495800000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Utförande
Art.nr.	1495680000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Utförande
Art.nr.	1495690000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Förp.	25 ST	