

**ES EPG 45 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	6mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">1500930000</a>
Typ	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
Förp.	1 items

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	149 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Crimpingsatser

ID-nummer	5	Crimpbredd	7 mm
Koppar crimparea	6	Crimpbredd i mm	7

## Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	10	Ledararea min. AWG	10
Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
Kabelskoarea	nominell 6 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

6 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497150000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497170000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497180000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497190000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Förp.	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

Typ	KRN-M10/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497200000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497210000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M4/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497220000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496120000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496130000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496140000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496150000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496170000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Förp.	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494720000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304190	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497840000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497850000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497860000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Förp.	100 ST	
Typ	VPN/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498610000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307931	
Förp.	100 ST	