


ES EPG 45 AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	25mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	1501070000
Typ	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	160.16 g
-----------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

Crimpbredd	19 mm	Koppar crimparea	25
------------	-------	------------------	----

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	4	Ledararea min. AWG	4
Crimp-område, max.	25 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning		
Kabelskoarea	nominell		25 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		