

## ES EPG 45 AEH 50


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	50mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">1501180000</a>
Typ	ES EPG 45 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118309539
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	154.88 g
-----------	----------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Crimpingsatser

Crimpbredd	19 mm	Koppar crimparea	50
------------	-------	------------------	----

## Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	1	Ledararea min. AWG	1
Crimp-område, max.	50 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning
Kabelskoarea	nominell 50 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		