

ES EPG 45 DIN 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	35mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	1501350000
Typ	ES EPG 45 DIN 35
GTIN (EAN)	4050118309645
Förp.	1 items

ES EPG 45 DIN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	158 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Crimpbredd	12 mm	Koppar crimparea	35
Crimpbredd i mm	12		

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	2	Ledararea min. AWG	2
Crimp-område, max.	35 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
Kabelskoarea	nominell 35 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		