



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	70mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
Art.nr.	<a href="#">1501380000</a>
Typ	ES EPG 45 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118309744
Förp.	1 items

## ES EPG 45 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	132.88 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Crimpingsatser

Crimpbredd	12 mm	Koppar crimparea	70
Crimpbredd i mm	12		

## Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	2/0	Ledararea min. AWG	2/0
Crimp-område, max.	70 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
Kabelskoarea	nominell 70 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		