


**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**



Hylsdelar med skruvanslutning i TOP-anlutningsteknik för ledaranslutning med rak 180° utgångsriktning. Hon-kontakterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Art.nr.	<a href="#">1501910000</a>
Typ	BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190863661
Förp.	102 items
Produktparametrar	IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14
Förpackning	Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E60693

## Mått och vikter

Djup	31.8 mm	Byggdjup (tum)	1.252 inch
Höjd	12.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.4803 inch
Bredd	17.26 mm	Byggbredd (tum)	0.6795 inch
Nettovikt	9.34 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	352.00 mm
VPE-bredd	140.00 mm	VPE-höjd	38.00 mm

## Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar	Standard	DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	Test	ursprungsmärkning, typ av material, datum och tid	
	Utvärdering	tillgänglig	
	Test	hållbarhet	
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)	Utvärdering	godkänd	
	Standard	DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06	
	Test	180° vridning med kodningselement	
	Utvärdering	godkänd	
Test: Klämbare area	Test	visuell undersökning	
	Utvärdering	godkänd	
	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledarearea	massiv 0,08 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledarearea	flertrådig 0,08 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledarearea	massiv 2,5 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledarearea	flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledarearea	AWG 26/1
Typ av ledare och för ledarearea		AWG 26/19	
Typ av ledare och för ledarearea		AWG 14/1	

**Tekniska data**

		Typ av ledare och för ledararea	AWG 14/19
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt	Utvärdering	godkänd	
	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00	
	Krav	0,2 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 26/19
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	0,3 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,5 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,5 mm <sup>2</sup>
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	0,7 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 2,5 mm <sup>2</sup>
Typ av ledare och för ledararea		flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>	
Typ av ledare och för ledararea		AWG 14/1	
Typ av ledare och för ledararea		AWG 14/19	
Frånslagstest	Utvärdering	godkänd	
	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00	
	Krav	≥5 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/1
		Utvärdering	godkänd
	Krav	≥10 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 26/19
		Utvärdering	godkänd
	Krav	≥20 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,5 mm <sup>2</sup>
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,5 mm <sup>2</sup>
	Utvärdering	godkänd	
Krav	≥40 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 14/1	
	Typ av ledare och för ledararea	AWG 14/19	
Utvärdering	godkänd		
Krav	≥50 N		
Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 2,5 mm <sup>2</sup>	
	Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>	
Utvärdering	godkänd		

**Systemvärden**

Produktfamilj	OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp	Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik	TOP Anslutning
Delning i mm (P)	5.08 mm
Delning i tum (P)	0.200 "

**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

Ledarutgångsriktning	180°		
Antal poler	3		
L1 i mm	10.16 mm		
L1 i tum	0.400 "		
Antal rader	1		
Polradstal	1		
Märkarea	2.5 mm <sup>2</sup>		
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	fingersäker		
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten		
Skyddsklass	IP20		
Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ		
Koderbar	Ja		
Avisoleringslängd	13 mm		
Klämskruv	M 2,5		
Skruvmejselklinga	0,6 x 3,5		
Skruvmejselklinga Norm	DIN 5264		
Stickcykler	25		
Max. instickskraft/pol	8 N		
Max. dragkraft/pol	7 N		
Åtdragningsmoment	Momenttyp	Ledaranslutning	
	Användningsinformation	Åtdragningsmoment	min. 0.4 Nm max. 0.5 Nm

**Materialdata**

Isoleringsmaterial	PBT	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontakttyta	förtennad	Skiktstruktur för stiftkontakten	4...8 µm Sn hot-dip tinned
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Drifttemperatur, max.	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

**Anslutningsbara ledare**

Anslutningsområde, min.	0.13 mm <sup>2</sup>			
Anslutningsområde, max.	2.5 mm <sup>2</sup>			
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28			
Ledardiameter, AWG, max.	AWG 14			
entrådig, min. H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>			
entrådig, max. H05(07) V-U	2.5 mm <sup>2</sup>			
fintrådig, min. H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>			
fintrådig, max. H05(07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>			
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.	0.2 mm <sup>2</sup>			
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.	1.5 mm <sup>2</sup>			
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.	0.2 mm <sup>2</sup>			
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.	1.5 mm <sup>2</sup>			
Passstift enligt EN 60999 a x b; ø	2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm			
Anslutningsbar ledare	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	kabelsko	nominell	0.5 mm <sup>2</sup>	
		Avisoleringslängd	nominell	14 mm
		Rekommenderad ändhylsa	<a href="#">H0.5/18 OR</a>	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig		

**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klängenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

		nominell	1 mm <sup>2</sup>
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	15 mm
	Rekommenderad ändhylsa	<a href="#">H1.0/18 GE</a>	
Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
	nominell	1.5 mm <sup>2</sup>	
kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	15 mm
	Rekommenderad ändhylsa	<a href="#">H1.5/18D SW</a>	
	Avisoleringslängd	nominell	12 mm
	Rekommenderad ändhylsa	<a href="#">H1.5/12</a>	

Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

**Märkdata enligt CSA**

Institut (CSA)	CSA	Certifikat nr. (CSA)	200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / CSA)	300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)	15 A	Märkström (användargrupp D / CSA)	15 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

**Märkdata enligt UL 1059**

Institut (cURus)	CURUS	Certifikat nr (cURus)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)	17 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

**Märkdata enligt IEC**

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	27 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	19 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	16 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	400 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	320 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3	250 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	4 kV	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	4 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 100 A

**Viktig hänvisningstext**

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> </ul>

**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tekniska data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktillustration



### Graph



### Produktfördel



Lower assembly costs Secure in a matter of seconds

### Produktfördel



Guaranteed secure fixing  
For wall thickness from 0.5 to 2 mm

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### fastsättningsblock



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Påastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

### Allmänna beställningsdata

Typ	BBDF OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1307570000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4050118109566	poler: 0
Förp.	100 ST	
Typ	BBDF BK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1307580000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4050118109764	0
Förp.	100 ST	
Typ	SLA BB12R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1626880000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190198213	0
Förp.	100 ST	
Typ	SLA BB11R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1692340000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190864965	0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB1R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723430000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190365981	poler: 0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB2R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723440000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190365998	poler: 0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB5R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723460000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190366018	poler: 0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB6R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723470000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190366025	poler: 0
Förp.	20 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	SLA BB1R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723480000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190366032	0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB2R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723490000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190366049	0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB5R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723510000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190366063	0
Förp.	20 ST	
Typ	SLA BB6R SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1723520000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190366070	0
Förp.	20 ST	

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1545710000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190087142	1
Förp.	50 ST	
Typ	BLZ/SL KO OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1573010000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Förp.	100 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dragavlastningar



För frekventa laddningar: "släpvagnskopplingen" för kontaktdon.

Dragavlastningen kan avlasta mer än ledare vid drag: Bara att fästa på kontakten och

- bunta ledare
- Dra kabel
- använd som stick- och draghjälp

Inga skador på anslutningsställena, översiktlig, ren ledningsdragning och enkel hantering.

Fördelar för användaren: Högre tillgänglighet hos anläggningen genom permanent belastningsbara anslutningen i tuffa industrimiljöer och bekväm hantering.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BLAT ZE04 OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1577980000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190078249	poler: 4
Förp.	50 ST	

## fastsättningsblock



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Pårastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLA BB12R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1593450000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190122164	poler: 0
Förp.	100 ST	
Typ	SLA BB11R OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1604120000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190182977	poler: 0
Förp.	20 ST	

**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**

**SL 5.00/90**



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SL 5.00/03/90 4.5SN BK ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1626000000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190197308	5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box

**SLS 5.08/180 SN**




Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SLS 5.08/03/180 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1627100000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190199616	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	120 ST	

**SLDF 5.08**



Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1635750000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190264185	Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box
Förp.	48 ST	


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

### SLS 5.08/180 SN



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/03/180 SN BK BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1644930000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190284145	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	120 ST	

### SLZF 5.08/90




Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/90 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1673100000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190434809	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

### SLZF 5.08/180



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/180 SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1709380000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190395896	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

Typ	SLZF 5.08/03/180 SN BK ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1709610000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°
GTIN (EAN)	4008190318918	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## SL 5.08/180




Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1517310000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190192990	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN DK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1517350000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190111199	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1517360000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190057077	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box
Typ	SL 5.08/03/180 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1521910000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190177928	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/03/180 4.5SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1521960000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190090807	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

## SL 5.00/90



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/03/90 3.2SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1571140000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190167202	5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

## SLDF 5.08




Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1599140000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190077853	Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box
Förp.	48 ST	

## SLD 5.08/90G



Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning. Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 5.08/06/90G 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1601800000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190045876	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	50 ST	förtennad, orange, Box


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLD 5.08/180G



Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning  
Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1602400000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190076887	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	50 ST	mm, förtennad, orange, Box

## SL 5.08/135




Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/135 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1603070000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190089412	5.08 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

## SLT 5.08/180



Stiftlistor med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLT 5.08/03/180 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1611570000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190192457	TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Förp.	100 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödf läns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180F 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1828900000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248335596	5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	44 ST	svart, Box

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödf läns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180FLF...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1829020000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödf läns, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248335718	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	44 ST	mm, förtennad, svart, Box

## SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödf läns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180F 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1828780000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248335466	5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	44 ST	svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90F 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1837640000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248347452	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08/180LF Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1838450000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248348510	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1837990000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348053	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1838220000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348282	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1840360000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248351107	5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3....	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1780190000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165513	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLZF 5.08/180F

Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.




## Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/180F SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1846940000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4032248363117	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## SLS 5.08/180FI

Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/03/180FI SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1846220000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362509	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	72 ST	

## SLZF 5.08/180FI

Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/180FI SN O...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1846520000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362820	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLS 5.08/180F




Stiftlister med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/03/180F SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1846370000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362073	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	72 ST	

## SL-SMT 5.08/180G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775932001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158928	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775244001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248167791	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	350 ST	svart, Tape

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775572001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157556	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775014001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167739	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90B Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90B 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1804270000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248265725	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1776372001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248159154	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774772001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155705	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775012001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156030	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMaT 5.0xHC/90 Tape

Högtemperaturlålig modular stiftlist. Förpackning på rulle med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning och lämplig för reflowlödning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMaT 5.0xHC/03/90 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1812440000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248294022	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775242001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248157228	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1776374001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248163496	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	250 ST	svart, Tape

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.00HC/90LF Tape




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1797760000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248239764	5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	350 ST	svart, Tape

## SL-SMT 5.08/180G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1775934001</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160112	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	250 ST	mm, förtennad, svart, Tape

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1797240000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248238026	5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL-SMaT 5.0xHC/180 Tape

Högtemperaturlålig modular stiftlist. Förpackning på rulle med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning och lämplig för reflowlödning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMART 5.0XHC/03/180 ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1812460000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248294046	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	270 ST	mm, förtennad, svart, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1780420000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248165742	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1779960000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165285	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180F Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180F 3...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1820600000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248316564	5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	72 ST	svart, Box

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape




Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1821170000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248319817	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

## SL-SMT 5.08/180 Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1821110000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248319756	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	250 ST	mm, förtennad, svart, Tape


**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**

**SL 5.00/90B**




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SL 5.00/03/90B 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1626220000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190197520	lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

**SLS 5.08/180B**



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SLS 5.08/03/180B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1627250000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190199760	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	108 ST	

**SL 5.08/135B**



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SL 5.08/03/135B 4.5SN B...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1635510000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190263942	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 4.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLS 5.08/180B




Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/03/180B SN BK ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1645240000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190284459	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	108 ST	

## SLZF 5.08/90B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/90B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1673560000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190435271	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## SLZF 5.08/270B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/270B SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1706150000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 270°,
GTIN (EAN)	4032248198009	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SLZF 5.08/180B

Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/03/180B SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1710220000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190319533	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/03/180B SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1710450000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190319762	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

## SL 5.08/90

Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstitflängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1508110000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190095086	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1508150000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190291761	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1508160000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190028879	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL 5.08/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstitflängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1510410000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190477677	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1510450000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190292126	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1510460000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190054892	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1510480000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190286477	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, blå, Box

## SL 5.08/90



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstitflängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/90 4.5SN BK ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1512710000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190275860	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/03/90 4.5SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1512760000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190036089	5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstitflängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL 5.08/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/90B 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1515010000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190114978	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box
Typ	SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1515060000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190010126	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

## SL 5.08/180B



Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN B...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1519610000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190294663	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box
Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN D...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1519650000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190291327	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1519660000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190110024	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	108 ST	förtennad, orange, Box
Typ	SL 5.08/03/180B 4.5SN B...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1524210000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190139933	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box


**BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**

Typ	SL 5.08/03/180B 4.5SN O...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1524260000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190095444	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, orange, Box

**SL 5.00/90B**

Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1580870000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190008482	lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

**SL 5.08/135B**

Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SL 5.08/03/135B 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1605540000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190097059	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, orange, Box


## BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Motsvarighet

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### SLT 5.08B



Stiftlistor med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SLT 5.08/03/180B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1611720000</a>	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4008190192600	TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box
Förp.	100 ST	