

**FAD BLK1 SL24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD TSX frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1505520000
Typ	<a href="#">FAD BLK1 SL24</a>
GTIN (EAN)	4050118319538
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld

## FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	209 mm	Byggbredd (tum)	8.2283 inch
Nettovikt	404.33 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	SL 5,08 mm	Anslutning till PLC	TSX-BLK1
-----------------------	------------	---------------------	----------

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

## Märkdata

Driftspänning	230 V AC / 320 V DC
---------------	---------------------

## Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	230 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	2.1 kV	Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

