

FAD BLK 7 2HE20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FAD TSX frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1505530000
Typ	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	209 mm	Byggbredd (tum)	8.2283 inch
Nettovikt	187 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
------------------------	---

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
------------------------	---

Märkdata

Driftspänning	50 V AC/70 V DC
---------------	-----------------

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmuttningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	0.5 kV	Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

