

HSS 1.0-3.2 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, vit
Art.nr.	1505850000
Typ	HSS 1.0-3.2 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314236
Förp.	1 items

HSS 1.0-3.2 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E366310

Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Bredd	5.6 mm	Byggbredd (tum)	0.2205 inch
Längd	30000 mm	Bygglängd (tum)	1181.1 inch
Nettovikt	172 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...135 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	5.6 mm
Temperaturområde för användning max.	135 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	vit	Halogener	Ja
Längd	30000 mm	Grundläggande material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan	Rekommenderade tillverkare	Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Temperaturområde för användning	-55...135 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	3.2 mm
Ledarytterdiameter, min.	1 mm	Krympmån	3:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Textfältsbredd	0 mm
Textfältshöjd	5.4 mm	Ledarytterdiameter	1 - 3.2 mm
Ledararea	0.5 - 1.5 mm ²		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HSS 1.0-3.2 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Utförande
Art.nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Utförande
Art.nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Förp.	1 ST	