

HSS 6.4-19.1 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------------------------|
| Utförande | Ledar- och kabelmärkning, 6.4 - 19.1 mm, vit |
| Art.nr. | 1505900000 |
| Typ | HSS 6.4-19.1 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118314380 |
| Förp. | 1 items |

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E366310 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.77 mm | Byggdjup (tum) | 0.0303 inch |
| Bredd | 30.9 mm | Byggbredd (tum) | 1.2165 inch |
| Längd | 30000 mm | Bygglängd (tum) | 1181.1 inch |
| Nettovikt | 285 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...135 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ av märkning | neutral | Bredd | 30.9 mm |
| Temperaturområde för användning max. | 135 °C | Temperaturområde för användning min. | -55 °C |
| Färgkod | vit | Halogener | Ja |
| Längd | 30000 mm | Grundläggande material | Polyolefin |
| Skrivna tecken | utan | Rekommenderade tillverkare | Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Temperaturområde för användning | -55...135 °C |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 70 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 16 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 19.1 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 6.4 mm | Krympmån | 3:1 |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C | Textfältsbredd | 0 mm |
| Textfältshöjd | 30.7 mm | Ledarytterdiameter | 6.4 - 19.1 mm |
| Ledararea | 16 - 70 mm ² | | |

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Utförande |
| Art.nr. | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | THM MMP EXT.RH | Utförande |
| Art.nr. | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Utförande |
| Art.nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 30 | Utförande |
| Art.nr. | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Förp. | 1 ST | |