

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1509370000
Typ	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
Förp.	1 items

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	178 mm	Byggdjup (tum)	7.0079 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5.9055 inch
Längd	178 mm	Bygglängd (tum)	7.0079 inch
Nettovikt	512 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Laddningstid	0.5 h	Spänningsområde	12 / 14.4 / 18 V
Ineffekt	90 W	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		