


ERME SPX UL XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorena
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Tillbehör, Knivhållare |
| Art.nr. | 1512790000 |
| Typ | ERME SPX UL XL |
| GTIN (EAN) | 4050118320428 |
| Förp. | 1 items |

ERME SPX UL XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------------|
| Djup | 11.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.4409 inch |
| Höjd | 23 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9055 inch |
| Bredd | 52 mm | Byggbredd (tum) | 2.0472 inch |
| Längd | 4152 mm | Bygglängd (tum) | 163.4642 inch |
| Nettovikt | 18.5 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Knivhållare för Stripax UL XL |
|--------------------|-------------------------------|

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Färgkod | röd | Ledardiameter, max. | 10 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 2.5 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |