

HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 9.5 - 19.1 mm, vit
Art.nr.	1513320000
Typ	HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118320954
Förp.	1 items

HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Bredd	30.9 mm	Byggbredd (tum)	1.2165 inch
Längd	30000 mm	Bygglängd (tum)	1181.1 inch
Nettovikt	993.52 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...105 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	30.9 mm
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Längd	30000 mm	Grundläggande material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan	anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	Antal per rulle	1

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	19.1 mm
Ledarytterdiameter, min.	9.5 mm	Krympmån	2:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Ledarytterdiameter	9.5 - 19.1 mm
Ledararea	16 - 70 mm ²		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Utförande
Art.nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Utförande
Art.nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	