

THM MT30X 16.5/5.1 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | THM, Apparatmärkning, 5.1 x 16.5 mm, gul |
| Art.nr. | 1516990000 |
| Typ | THM MT30X 16.5/5.1 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118324655 |
| Förp. | 1 items |

THM MT30X 16.5/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.08 mm | Byggdjup (tum) | 0.0031 inch |
| Höjd | 5.1 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2008 inch |
| Bredd | 16.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.6496 inch |
| Nettovikt | 228 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | |
|--|--|
| Limma | Akrylat |
| Märkningsmetod | Termotransfer |
| Utförande | självhäftande, halogenfri |
| Bredd | 16,5 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | gul |
| Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyester |
| Skrivna tecken | utan |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform Etikettrulle |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label reel = Device markers |
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
| Antal per rulle | 10000 |


Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings



Accessories**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Förp. | 1 ST | |