

**THM EL 30 SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Individuell identifikation: EL**

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Utförande        | THM, Apparatmärkning, 30 x , Silver                      |
| Art.nr.          | <a href="#">1517200000</a>                               |
| Typ              | THM EL 30 SI 30M                                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118325027                                            |
| Förp.            | 1 ROL                                                    |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                |

## THM EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.08 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.0031 inch |
| Höjd      | 30 mm    | Bygghöjd (tum)  | 1.1811 inch |
| Längd     | 30000 mm | Bygglängd (tum) | 1181.1 inch |
| Nettovikt | 154 g    |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Limma                                  | Akrylatlim                                                         |
| Antal per ark                          | 1                                                                  |
| Märkningsmetod                         | Termotransfer                                                      |
| Utförande                              | Ändlös, självhäftande                                              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                                                |
| Temperaturområde för användning max.   | 150 °C                                                             |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                                                             |
| Färgkod                                | Silver                                                             |
| Halogener                              | Nej                                                                |
| Längd                                  | 30000 mm                                                           |
| Grundläggande material                 | Polyester                                                          |
| Skrivna tecken                         | utan                                                               |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform Etikettrulle                                          |
| Godkännande enligt UL 969              | Ja                                                                 |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label reel = Device markers                                      |
| Temperaturområde för användning        | -40...150 °C                                                       |
| Antal per rulle                        | 1                                                                  |


## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**





**THM EL 30 SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |