

**VG 16 HQ K68 2X7 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Polykarbonat |
| Art.nr.    | <a href="#">1525530000</a>                                       |
| Typ        | VG 16 HQ K68 2X7 SW                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118339550                                                    |
| Förp.      | 1 items                                                          |

## VG 16 HQ K68 2X7 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 13 g |
|-----------|------|

### Temperaturer

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -20 °C ... 100 °C |
|------------------------|-------------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna uppgifter

|                            |            |                            |              |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| Kabeldiameter utsidan max. | 7 mm       | Kabeldiameter utsidan min. | 7 mm         |
| Halogener                  | halogenfri | Nyckelbredd 1              | 27 mm        |
| Nyckelbredd                | 27 mm      | Skyddsklass                | IP68         |
| Kabelförskruvning          | PG 16      | Grundläggande material     | Polykarbonat |
| Gänga (yttre)              | PG 16      |                            |              |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |