

**IE-FC-SET-SPDED001-KN-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FrontCom, Set
Art.nr.	<a href="#">1529580000</a>
Typ	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
Förp.	1 items

## IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	134 mm	Byggdjup (tum)	5.2756 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	451 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Allmänna data

Produktlansering	Set																				
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd																				
Material ram	Zinkpressgjutning																				
Material lock	Polykarbonat PC																				
Referensprodukt	<a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a> , <a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a> , <a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>																				
Referensprodukt	<table> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td><a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a></td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td><a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a></td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td><a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a></td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td><a href="#">IE-BI-USB-A</a></td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td><a href="#">IE-BI-RJ45-C</a></td> </tr> </table>	Kardinalitet	1	Referens	<a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a>	Kardinalitet	1	Referens	<a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a>	Kardinalitet	1	Referens	<a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a>	Kardinalitet	1	Referens	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>	Kardinalitet	1	Referens	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>
Kardinalitet	1																				
Referens	<a href="#">IE-FC-SFP-KNOB</a>																				
Kardinalitet	1																				
Referens	<a href="#">IE-FC-SP-PWB/2ST</a>																				
Kardinalitet	1																				
Referens	<a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a>																				
Kardinalitet	1																				
Referens	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>																				
Kardinalitet	1																				
Referens	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>																				

## Tekniska data:

Insatsplatta	2 x data, 1 x effekt, Skärnad	Ram	Plastkåpa
Märkspänning för uttag	250 V	Krafttinsatser	Uttag DE
Datainsatser	USB 2.0 A/A, RJ45- koppling kat. 6A	Märkström för uttag	16 A

## Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAA000022B

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**IE-FC-SET-SPDED001-KN-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

