

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Restströmstyrd automatsäkring med överströmsskydd (RCBO), Insats Power stor, RCBO
Art.nr.	1534250000
Typ	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Förp.	1 items

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

71 g

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

-5 °C...40 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Allmänna data

Produktansering

Restströmstyrd
automatsäkring med
överströmsskydd (RCBO)

Skyddsklass

IP20

Insats typ

Insats Power stor

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Ledarens anslutningsarea extremt
fintrådigt med ändhylsa

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Ledarens anslutningsarea, solid

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²Ledarens anslutningsarea fintrådigt med
ändhylsa

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Ledarens anslutningsarea, styv

1.5 ... 2.5 mm²Ledarens anslutningsarea fintrådigt med
ändhylsa1.5 ... 2.5 mm²Ledarens anslutningsarea extremt
fintrådigt med ändhylsa1.5 ... 2.5 mm²

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)

TAA000022B

Tekniska data

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Märkström

16 A

Driftspänning

230 V AC

IΔm

500 A

IΔn

30 mA


Utlösningsskarakteristik

Typ C

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Utlösningsskarakteristik



Tillbehör för FrontCom Vario**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FC-PWPC	Utförande
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 ST	