

## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	<a href="#">1534740000</a>
Typ	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2025-12-30T00:00:00+01:00

## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	230 mm	Byggdjup (tum)	9.0551 inch
Höjd	520 mm	Bygghöjd (tum)	20.4724 inch
Bredd	254 mm	Byggbredd (tum)	10 inch
Nettovikt	17000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Avisoleringsautomater

Drivning	Elektro-pneumatisk	Takttid	ca. 3 s
Avisoleringslängd	20 - 120 mm	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Max. avmantlingslängd	120 mm
Max. avmantlingsarea	11.90	Instickslängd	80 mm
Min. avmantlingslängd	25 mm	Min. avmantlingsarea	3.5 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		




**POWERSTRIPPER AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Tillbehör / reservdelar**



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AIMESA VRM 0,55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007320000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007330000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007340000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007350000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1120920000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007360000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007370000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007390000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1120910000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 ST	

**POWERSTRIPPER AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2819820000</a>	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007320000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 0,78	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007330000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007340000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 1,65	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007350000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1120920000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007360000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007370000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007390000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1120910000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 ST	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2819820000</a>	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 ST	