

**CRIMPSET PZ 10 HEX T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 10 HEX, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimpområde, min: 0.14, färgkod: övriga
Art.nr.	<a href="#">1542270000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1604.24 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sats inkl. crimpverktyg upp till 10 mm <sup>2</sup> sexkant, avisoleringsverktyg och ändhylsor i annan färgkod
--------------------	--

## Sortiment

Crimp-område, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.14 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 10 HEX	färgkod	Miscellaneous
Antal AEH	2900 pcs.		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Förp.	1 ST		

## Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 10 HEX	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1445070000</a>	Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång	
GTIN (EAN)	4050118250312		
Förp.	1 ST		

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019010000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021040000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190083168	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019080000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019120000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021070000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190128944	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021110000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Förp.	500 ST	

### Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021130000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190111731	
Förp.	100 ST	


## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22T BR	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9021150000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Förp.	100 ST		

### Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

### Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Förp.	1 ST		