

CRIMPSET PZ 10 SQR T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 10 SQR, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimpområde, min: 0.14, färgkod: övriga
Art.nr.	1542310000
Typ	CRIMPSET PZ 10 SQR T
GTIN (EAN)	4050118347210
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1592.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sats inkl. crimpverktyg upp till 10 mm ² fyrkant, avisoleringsverktyg och ändhylsor i annan färgkod
--------------------	--

Sortiment

Crimp-område, max.	10 mm ²	Crimp-område, min	0.14 mm ²
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 10 SQR	färgkod	Miscellaneous
Antal AEH	2900 pcs.		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande	
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Förp.	1 ST		

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 10 SQR	Utförande	
Art.nr.	1445080000	Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm ² , 10mm ² , Fyrkantpressning	
GTIN (EAN)	4050118250152		
Förp.	1 ST		

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Utförande
Art.nr.	9021040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190083168	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Utförande
Art.nr.	9021070000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190128944	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Utförande
Art.nr.	9021110000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Förp.	500 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Utförande
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190111731	
Förp.	100 ST	


CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 10,0 mm²



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22T BR	Utförande
Art.nr.	9021150000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190086886	
Förp.	100 ST	

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	9028860000	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	