


**SAI-WDF 8P M12 M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Väggenomföring, Antal poler: 8, Kodering: A-kodad, M12, 30 V
Art.nr.	<a href="#">1543490000</a>
Typ	SAI-WDF 8P M12 M16
GTIN (EAN)	4050118348170
Förp.	1 items

## SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

## Mått och vikter

Nettovikt	24 g
-----------	------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	Au (guld)	Nominell spänning	30 V
Märkström	1.5 A	Skyddsklass	IP67
Nedsmutningsgrad	3	Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A, 2 A (8-polig)
Skärmanslutning	Ja	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

## Tekniska data allmänt

Antal poler	8	Kodering	A-kodad
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	Au (guld)
Nominell spänning	30 V	Märkström	1.5 A
Skyddsklass	IP67	Nedsmutningsgrad	3
Material låsring	Zinkpressgjutning	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-WDF 8P M12 M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritning**



**Polschema**



**Polschema**

