

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Set
Art.nr.	1543680000
Typ	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Förp.	1 items

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	134 mm	Byggdjup (tum)	5.2756 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	493.15 g		

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Allmänna data

Produktlansering	Set																								
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd																								
Material ram	Zinkpressgjutning																								
Material lock	Polykarbonat PC																								
Referensprodukt	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-IP-PWB/2ST , IE-FC-I-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC																								
Referensprodukt	<table border="1"> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-FC-SFP-KEY2</td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-FC-IP-PWB/2ST</td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-FC-I-PWB-DE</td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-BI-USB-A</td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-BI-RJ45-C</td> </tr> <tr> <td>Kardinalitet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Referens</td> <td>IE-FC-PWPC</td> </tr> </table>	Kardinalitet	1	Referens	IE-FC-SFP-KEY2	Kardinalitet	1	Referens	IE-FC-IP-PWB/2ST	Kardinalitet	1	Referens	IE-FC-I-PWB-DE	Kardinalitet	1	Referens	IE-BI-USB-A	Kardinalitet	1	Referens	IE-BI-RJ45-C	Kardinalitet	1	Referens	IE-FC-PWPC
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-FC-SFP-KEY2																								
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-FC-IP-PWB/2ST																								
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-FC-I-PWB-DE																								
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-BI-USB-A																								
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-BI-RJ45-C																								
Kardinalitet	1																								
Referens	IE-FC-PWPC																								

Tekniska data:

Tryckning	Inkl. fast inskrift: "Endast service!", "USB", "Ethernet", "230 V AC"	Insatsplatta	2 x data, 1 x effekt, Oskärmad
Ram	Plastkåpa, Låsbar med nyckel	Märkspänning för uttag	250 V
Krafttinsatser	Uttag DE	Datainsatser	USB 2.0 A/A, RJ45-koppling kat. 6A
Märkström för uttag	16 A		

Tekniska data**Allmänna standarder**

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

