

IE-FCI-PWCB-3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande | FrontCom, Säkring, Säkringsinsats |
| Art.nr. | 1543690000 |
| Typ | IE-FCI-PWCB-3A |
| GTIN (EAN) | 4050118348859 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E479289 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 37 g |
|-----------|------|

Temperaturer

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
| Installation temperature | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 8bl |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------|---------|------------|----------------|
| Produktansering | Säkring | Insats typ | Säkringsinsats |
|-----------------|---------|------------|----------------|

Allmänna standarder

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|---------|
| Certifikat-nr (DNV) | TAA000022B | Certifikat nr. (UR) | E479289 |
|---------------------|------------|---------------------|---------|

Tekniska data

| | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| Anslutningstyp | Flatstiftkontakt 6,5 mm | Märkström | 3 A |
| Motstånd | 0,069 Ω typ. | Driftspänning | 32 V DC, 250 V ac |
| Ledningsförmåga | 1,5 kVeff | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |