

IE-FCI-PWB-AU-10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 10 A
Art.nr.	1546590000
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 39.6 g

Temperaturer

Lagertemperatur -10 °C...70 °C Drifttemperatur -5 °C...40 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Skyddsklass IP20 Insats typ Insats Power stor
Anslutningsyta Typ I Brandbelastning 875 kJ

Anslutningsbara ledare

Avisoleringslängd	9 mm	
Anslutningstyp	Skruvanslutning	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt utan ändhylsa	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Ledarens anslutningsarea, solid	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ändhylsa	1.5 ... 4 mm ²	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt utan ändhylsa	1.5 ... 4 mm ²	
Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 4 mm ²	
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	
Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ändhylsa	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	

Tekniska data

Märkspänning (AC) 240 V Kapslingsmaterial Polykarbonat PC
Märkström 10 A

Tekniska datawww.weidmueller.com**Allmänna standarder**


Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Skenadapter för uttag

Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Utförande
Art.nr.	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Förp.	1 ST	