

**URS 0.34 CA 100-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater, Reservdel
Art.nr.	<a href="#">1550340000</a>
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118357110
Förp.	1 items

**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Mått och vikter**

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Diameter	160 mm	Nettovikt	1100 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 14.0	27-24-26-02
ECLASS 15.0	27-24-26-02		