

**WQB WPD X08-09/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, grå, 353 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 51.10, Isolerad: Ja, Bredd: 74.6 mm
Art.nr.	<a href="#">1561900000</a>
Typ	WQB WPD X08-09/2
GTIN (EAN)	4050118367096
Förp.	3 items

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	52.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.0669 inch
Bredd	74.6 mm	Byggbredd (tum)	2.937 inch
Nettovikt	17.15 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 2

## Märkdata

Märkström 353 A

## Materialdata

Grundläggande material Wemid Färgkod grå

## Mått

Delning i mm (P) 51.10 mm

## Systemparametrar

Utförande Överkoppling

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Moneringstyp	instucken		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		