


WQB WPD X04/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, grå, 135 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 31.50, Isolerad: Ja, Bredd: 49.3 mm
Art.nr.	1561980000
Typ	WQB WPD X04/2
GTIN (EAN)	4050118367317
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	19.6 mm	Byggdjup (tum)	0.7717 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0.5512 inch
Bredd	49.3 mm	Byggbredd (tum)	1.9409 inch
Nettovikt	11.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	skruvad
-------------	---	---------------------	---------

Märkdata

Märkström	135 A
-----------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	31.50 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	skruvad
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		