

**HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 3.2 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">1562650000</a>                            |
| Typ        | HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M                                |
| GTIN (EAN) | 4050118367539   |
| Förp.      | 1 items   |

## HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |              |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 0.77 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.0303 inch  |
| Bredd     | 5.6 mm   | Byggbredd (tum) | 0.2205 inch  |
| Längd     | 75000 mm | Bygglängd (tum) | 2952.75 inch |
| Nettovikt | 550 g    |                 |              |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|   |  |
|---|--|
| Typ av märkning   | neutral  |
| Bredd   | 5.6 mm   |
| Temperaturområde för användning max.                        | 105 °C   |
| Temperaturområde för användning min.                        | -55 °C   |
| Färgkod   | gul  |
| Halogener   | Nej  |
| Längd   | 75000 mm   |
| Grundläggande material                                      | Polyolefin   |
| Skrivna tecken  | utan   |
| Antal märkningar per förpackningsenhet<br>anpassad skrivare | Leveransform<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Antal märkningar per kombination                            | Krympslang, rulle<br>1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers            |
| Temperaturområde för användning                             | -55...105 °C   |
| Antal per rulle   | 1  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                               |                           |                          |                     |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                     | Nej                       | Ledardiameter, max.      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 0.5 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 3.2 mm              |
| Ledarytterdiameter, min.      | 1.6 mm                    | Krympmån                 | 2:1                 |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                     | Ledarytterdiameter       | 1.6 - 3.2 mm        |
| Ledararea                     | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 30        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357430000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

**THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |