

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Utförande	TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, gul
Art.nr.	1562690000
Typ	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367522
Förp.	1 items

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Bredd	15.1 mm	Byggbredd (tum)	0.5945 inch
Längd	75000 mm	Bygglängd (tum)	2952.75 inch
Nettovikt	1377 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...105 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral
Bredd	15.1 mm
Temperaturområde för användning max.	105 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	gul
Halogener	Nej
Längd	75000 mm
Grundläggande material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet anpassad skrivare	Leveransform THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Antal märkningar per kombination	Krympslang, rulle 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	-55...105 °C
Antal per rulle	1

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	9.5 mm
Ledarytterdiameter, min.	4.8 mm	Krympmån	2:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Ledarytterdiameter	4.8 - 9.5 mm
Ledararea	4 - 16 mm ²		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Utförande
Art.nr.	1426210000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 ST	


THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Utförande
Art.nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	