

**HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Utförande        | Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, röd              |
| Art.nr.          | <a href="#">1562790000</a>                               |
| Typ              | HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118367584                                            |
| Förp.            | 1 items                                                  |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                |

## HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1.2 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.0472 inch |
| Bredd     | 15.1 mm  | Byggbredd (tum) | 0.5945 inch |
| Längd     | 30000 mm | Bygglängd (tum) | 1181.1 inch |
| Nettovikt | 558 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ av märkning                      | neutral      | Bredd                                | 15.1 mm                                                            |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C       | Temperaturområde för användning min. | -55 °C                                                             |
| Färgkod                              | röd          | Halogener                            | Nej                                                                |
| Längd                                | 30000 mm     | Grundläggande material               | Polyolefin                                                         |
| Skrivna tecken                       | utan         | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -55...105 °C | Antal per rulle                      | 1                                                                  |

## Ledar- och kabelmärkning


|                               |                        |                          |                    |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                     | Nej                    | Ledardiameter, max.      | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.           | 4 mm <sup>2</sup>      | Ledarytterdiameter, max. | 9.5 mm             |
| Ledarytterdiameter, min.      | 4.8 mm                 | Krympmån                 | 2:1                |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                  | Ledarytterdiameter       | 4.8 - 9.5 mm       |
| Ledararea                     | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |                          |                    |

## Viktig hänvisningstext

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktinformation | Yttre rullhållare 1302920000 behövs |
|--------------------|-------------------------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata


|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 30        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357430000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

**HSS-HF 4.8-9.5 EL R30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |