


CLI M 2-4 OR/SW 3 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, orange |
| Art.nr. | 1568301512 |
| Typ | CLI M 2-4 OR/SW 3 CD |
| GTIN (EAN) | 4008 190964924 |
| Förp. | 500 items |

CLI M 2-4 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 3 mm | Byggdjup (tum) | 0.1181 inch |
| Höjd | 4 mm | Bygghöjd (tum) | 0.1575 inch |
| Bredd | 11.3 mm | Byggbredd (tum) | 0.4449 inch |
| Nettovikt | 0.13 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------|--|
| Materialfärg enligt motståndskod | 3 | | |
| Orientering av texten | vågrätt | | |
| Typ av märkning | Standard | | |
| Märkningsmetod | varmpräglad | | |
| Utförande | CD | | |
| Bredd | 11.3 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -30 °C | | |
| Färgkod | orange | | |
| Halogener | Ja | | |
| Grundläggande material | PVC, mjuk, utan kadmium | | |
| Textsfärg | svart | | |
| Skrivna tecken | Tal | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Rulle | |
| Rekommenderade tillverkare | Process, Maskinbyggnad | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C | | |
| Impressum | 3 | | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 500 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 16 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 317 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 10 mm | Ledarytterdiameter | 10 - 317 mm |
| Ledararea | 16 - 500 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Ritningar



Avbildning liknande

CLI M 2-4 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Hållare



CLI M märkningar skjuts på remsan CLI MH och fästs med buntband. Systemet lämpar sig speciellt väl för stora lednings- och kabeldiametrar. Fördelar:

- Kombinationsmärkning för kabel- och rörmärkning
- En storlek för alla areor från 16 mm²
- Obegränsade kombinationsmöjligheter
- Slutna, permanent anbringade märkningar
- Mycket god läsbarhet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CLI MH 110 HSTR | Utförande |
| Art.nr. | 0189400000 | CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | CLI MH 70 HSTR | Utförande |
| Art.nr. | 0524400000 | CableLine, Tillbehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| Förp. | 100 ST | |