

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	1569030000
Typ	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	41 mm	Bygghöjd (tum)	1.6142 inch
Längd	52 mm	Bygglängd (tum)	2.0472 inch
Nettovikt	34.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	18 mm
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Åtdragningsmoment	9 Nm
Silikon	Nej	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.59 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	42 mm	Nyckelbredd	42 mm
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelförskruvning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätningssats	CR
Gänga (yttre)	PG 29	Gängningslängd	11 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	10.50 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	8.50 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	9.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	8.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	9.50 Nm
Vridmoment kontramutter, max.	9.50 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning E-199260 - BS 17 (UL) Certifikatnummer för kabelförskruvning E-199260 - BS 17 (cULus)
 DEF | Villkor för godkännande DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG29-K GR	Utförande
Art.nr.	1698230000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 29, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190884765	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG29-NP	Utförande
Art.nr.	1719600000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, PG 29, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352868	
Förp.	50 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG29-PO	Utförande
Art.nr.	1719500000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, PG 29, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352769	
Förp.	50 ST	