


## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 15.28 mm
Art.nr.	<a href="#">1578960000</a>
Typ	WQB A/3
GTIN (EAN)	4008190108960
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	2.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0984 inch
Höjd	23.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.9252 inch
Bredd	15.28 mm	Byggbredd (tum)	0.6016 inch
Nettovikt	0.86 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...25 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	70 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	---	---------------------	-------------------------------

## Märkdata

Märkspänning	800 V	Märkström	24 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	svart
------------------------	------------------	---------	-------

## Mått

Delning i mm (P)	5.10 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		