


CC-HO 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ClipCard, Tillbehör, 90 x 58 mm, svart
Art.nr.	1603290000
Typ	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008 190188306
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	13 mm	Byggdjup (tum)	0.5118 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3.5433 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	21.15 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.197 kg CO2 eq.

Allmänna data

Utförande	Märkningshållare	
Bredd	58 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	svart	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Accessories	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		