

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm |
| Art.nr. | 1604270000 |
| Typ | WKS 1/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190863432 |
| Förp. | 50 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 18.8 mm | Byggdjup (tum) | 0.7402 inch |
| Höjd | 14.1 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5551 inch |
| Bredd | 6.1 mm | Byggbredd (tum) | 0.2402 inch |
| Nettovikt | 1.48 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Antal poler | 2 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | | |

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|
| Grundläggande material | Polyamid 66 | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 14.10 mm |
|------------------|----------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | skruvad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |