

**ESO 8 DIN A4 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

**Allmänna beställningsdata**

|                  |  |
|------------------|--|
| Utförande        | Plintmärkningar, Insats märkning, 24.5 x 5 mm, vit |
| Art.nr.          | <a href="#">1607730000</a>                         |
| Typ              | ESO 8 DIN A4 WS                                    |
| GTIN (EAN)       | 4008190206123                                      |
| Förp.            | 10 items   |
| Leveransstatus   | Avanmäld   |
| Tillgänglig till | 2025-08-31T00:00:00+02:00                          |

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.0394 inch |
| Höjd      | 24.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.9646 inch |
| Bredd     | 5 mm    | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 10 g    |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 9                              |            |
| Orientering av texten                  | horisontell och vertikal       |            |
| Antal per ark                          | 320                            |            |
| Bredd                                  | 5 mm                           |            |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | HB                             |            |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C                          |            |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                         |            |
| Färgkod                                | vit                            |            |
| Grundläggande material                 | Papper                         |            |
| Skrivna tecken                         | utan                           |            |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                   | Etikettark |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label sheet = Insert markers |            |
| Temperaturområde för användning        | -40...80 °C                    |            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WKM 8/20                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1753490000</a> | WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248010615              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |