


**WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Självhäftande polyesterdekalers som är lämpliga för kontorslaserskrivare i A4-format.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	WriteOn, Ledar- och kabelmärkning, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1609760000</a>
Typ	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	39 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	Materialfärg enligt motståndskod	9
Antal per ark	60	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande	Bredd	76 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Grundläggande material	Vinylfilm
Skrivna tecken	utan	Godkännande enligt UL 969	Nej
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	70 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	16 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	18 mm
Ledarytterdiameter, min.	6 mm	Textfältsbredd	19.05 mm
Textfältshöjd	25.4 mm	Ledarytterdiameter	6 - 18 mm
Ledararea	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	1 BAGPACK = 60 PIECES
--------------------	-----------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		