


WO 127/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Självhäftande polyesterdekalering som är lämpliga för kontorslaserskrivare i A4-format.

Allmänna beställningsdata

Utförande	WriteOn, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, vit
Art.nr.	1609770000
Typ	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-05-14T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	127 mm	Byggbredd (tum)	5 inch
Nettovikt	33 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	Materialfärg enligt motståndskod	9
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande
Bredd	127 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Ja
Grundläggande material	Vinylfilm	Skrivna tecken	utan
Godkännande enligt UL 969	Nej	Temperaturområde för användning	-40...80 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	150 mm ²
Ledardiameter, min.	70 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	32.3 mm
Ledarytterdiameter, min.	8 mm	Textfältsbredd	25.4 mm
Textfältshöjd	25.4 mm	Ledarytterdiameter	8 - 32.3 mm
Ledararea	70 - 150 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		