



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med Multi-Card ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Utförande	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
Art.nr.	1610700000
Typ	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3.5 mm	Byggdjup (tum)	0.1378 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	1.66 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.019 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Typ av märkning	neutral		
Bredd	18 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	transparent		
Grundläggande material	Polypropylen		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		
Applikation/Tillverkare	Ledar- och kabelmärkningar		

Ledar- och kabelmärkning

Ledardiameter, max.	150 mm ²	Ledardiameter, min.	16 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	115 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Ledarytterdiameter	7 - 115 mm	Ledararea	16 - 150 mm ²


Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För buntband med en bredd upp till 8,4 mm
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Exempel på användning



Tillbehör

ESO Instickningsskyltar



Allmänna beställningsdata

Typ	ESO 5 DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1607710000	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190206109	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 5 DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1631350000	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190206208	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 5 P DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1670370000	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190430696	
Förp.	10 ST	
Typ	ESO 5 P DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1670380000	Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190430702	
Förp.	10 ST	

Neutral




ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriften med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlister på många sätt. ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 16/40 MC NE GE	Utförande
Art.nr.	1045630000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248779628	
Förp.	40 ST	
Typ	ELS 16/40 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1045620000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248779611	
Förp.	40 ST	

ELS 16/40



ELS

ELS-skyltarna är särskilda, ej självhäftande iskjutbara märkningar för WKM kabelmärkning eller för gruppskylthållare. Den matta och tunna, men rivhållfasta polyestern ger mycket god märkning och utmärkt läsbarhet. Använda i kombination med vattenavvisande WKM-hylsor garanterar lösningen särskilt långvarig märkning av kablar även i tuffa miljöer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 16/40 MM GE	Utförande
Art.nr.	2005260000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118389975	
Förp.	2000 ST	
Typ	ELS 16/40 MM WS	Utförande
Art.nr.	2005200000	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118390056	
Förp.	2000 ST	