



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med Multi-Card ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent |
| Art.nr. | 1610700000 |
| Typ | WKM 18/43 |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 |
| Förp. | 50 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 3.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.1378 inch |
| Höjd | 43 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6929 inch |
| Bredd | 18 mm | Byggbredd (tum) | 0.7087 inch |
| Nettovikt | 1.66 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.019 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Typ av märkning | neutral | | |
| Bredd | 18 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | | |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | transparent | | |
| Grundläggande material | Polypropylen | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C | | |
| Applikation/Tillverkare | Ledar- och kabelmärkningar | | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ledardiameter, max. | 150 mm ² | Ledardiameter, min. | 16 mm ² |
| Ledarytterdiameter, max. | 115 mm | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm |
| Ledarytterdiameter | 7 - 115 mm | Ledararea | 16 - 150 mm ² |


Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | För buntband med en bredd upp till 8,4 mm |
|--------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Exempel på användning



Tillbehör

ESO Instickningsskyltar



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESO 5 DIN A4 WS | Utförande |
| Art.nr. | 1607710000 | Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190206109 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 DIN A4 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1631350000 | Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190206208 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 P DIN A4 WS | Utförande |
| Art.nr. | 1670370000 | Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190430696 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | ESO 5 P DIN A4 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1670380000 | Plintmärkningar, Insats märkning, 40 x 16.5 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190430702 | |
| Förp. | 10 ST | |

Neutral




ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskrift med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlister på många sätt.
 ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare
 ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare
 ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare
 För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ELS 16/40 MC NE GE | Utförande |
| Art.nr. | 1045630000 | ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4032248779628 | |
| Förp. | 40 ST | |
| Typ | ELS 16/40 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1045620000 | ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4032248779611 | |
| Förp. | 40 ST | |

Tillbehör

ELS 16/40



ELS

ELS-skyltarna är särskilda, ej självhäftande iskjutbara märkningar för WKM kabelmärkning eller för gruppskylthållare. Den matta och tunna, men rivhållfasta polyestern ger mycket god märkning och utmärkt läsbarhet. Använda i kombination med vattenavvisande WKM-hylsor garanterar lösningen särskilt långvarig märkning av kablar även i tuffa miljöer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ELS 16/40 MM GE | Utförande |
| Art.nr. | 2005260000 | ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4050118389975 | |
| Förp. | 2000 ST | |
| Typ | ELS 16/40 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2005200000 | ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118390056 | |
| Förp. | 2000 ST | |