

KSW 4 < 150MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

KSW-märkresor används för att märka flerpoliga PCB-kontaktdon. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermättet fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSW, Plintmärkning, 4 x 150 mm, Delning i mm (P): 150.00 Weidmueller, vit
Art.nr.	1629950000
Typ	KSW 4 < 150MM SONDDR.
GTIN (EAN)	4008 190202859
Förp.	1 items

KSW 4 < 150MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5.9055 inch
Nettovikt	1 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	150 °C
---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylat	Orientering av texten	vågrätt
Antal per ark	20	Märkningsmetod	Termotransfer
Utförande	självhäftande	Bredd	150 mm
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Färgkod	vit
Grundläggande material	Polyester, PVC fri	Textsfärg	svart
Skrivna tecken	enligt kundönskan	anpassad skrivare	
Temperaturområde för användning	150 °C	Applikation/Tillverkare	Weidmueller
Impressum	Specialtryck		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		