


## KSW 4 16/3,5 1-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

KSW-märkremсор används för att märka flerpoliga PCB-kontaktdon. Användare kan göra individuella märkningar och välja rastermättet fritt.

- Avtorkningstålig märkning
- Remsbredd 2,5 mm och 4 mm
- Klistra på – klart
- Optimal vidhäftning
- PVC-fri

### Allmänna beställningsdata

Utförande	KSW, Plintmärkning, 4 x 56 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit
Art.nr.	<a href="#">1630150001</a>
Typ	KSW 4 16/3,5 1-16
GTIN (EAN)	4008190214555
Förp.	10 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	56 mm	Byggbredd (tum)	2.2047 inch
Nettovikt	1 g		

### Temperaturer

Temperaturområde för användning	150 °C
---------------------------------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data

Limma	Akrylat	Materialfärg enligt motståndskod	9
Orientering av texten	vågrätt	Antal per ark	20
Märkningsmetod	Termotransfer	Utförande	självhäftande
Bredd	56 mm	Temperaturområde för användning max.	150 °C
Färgkod	vit	Grundläggande material	Polyester, PVC fri
Textsfärg	svart	Skrivna tecken	Tal
anpassad skrivare		Temperaturområde för användning	150 °C
Applikation/Tillverkare	Weidmueller	Impressum	1 - 16

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		